

Garant

„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, links, Ø DC: 14mm


Bestelldaten

Bestellnummer	268409 14
GTIN	4067263802259
Artikelklasse	21X

Beschreibung
Ausführung:

Zylinderschaft **mit Bund.**

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	ZCMX 07..
Schaftlänge L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Nenn-Ø D	14 mm
Auskräglänge L _A	38,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Nutzlänge L ₁	31,5 mm

Schaft-Ø D _s	16 mm
Serie	„4 in 1“
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 40	269028 40
----------------------------------	-----------