

Garant**ZCMX 070304, Sorte: HBZ035**

Bestelldaten

Bestellnummer	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Artikelklasse	21E

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Sorte	HBZ035
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 070304
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 190 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Hauptanwendung	P
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	14 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen