

**Garant****ZCMX 070304, Sorte: HBZ120**

## Bestelldaten

Bestellnummer	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Artikelklasse	21E

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Beschichtung	PVD
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 070304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HBZ120
Vorschub $f$ Drehen	0,1 - 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 200 m/min
Vorschub $f$ Bohren	0,03 - 0,12 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	14 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen