


Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte RDNX 1604 MOEN, für Kopier- und Planfräser,
HB7635, positiv, Typ: INOX**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212307 INOX
GTIN	4045197527240
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	INOX
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDNX 1604 MOEN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7635
Vorschub f_z pro Zahn	0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		