


**Garant****ZCMX 070304, Sorte: HBZ310**

## Bestelldaten

Bestellnummer	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Artikelklasse	21E

## Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 070304
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$ Bohren	0,03 - 0,3 mm
Hauptanwendung	N
Sorte	HBZ310
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Beschichtung	PVD

Vorschub f Drehen	0,05 - 0,4 mm
passend für Werkzeug-Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen