

**Garant****ZCMX 070304, Sorte: HBZ140**

## Bestelldaten

Bestellnummer	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Artikelklasse	21E

## Beschreibung

### Ausführung:

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

## Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 190 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 070304
Vorschub $f$ Drehen	0,1 - 0,3 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Sorte	HBZ140
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	PVD
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	14 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen