



## LED Akku-Stableuchte, Länge: 300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	081564 300
GTIN	4067263252573
Artikelklasse	02A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Klappbare und schlanke LED-Akku Arbeitsleuchten mit **drei Leuchtoptionen**. Können durch die schlanke Bauform und den beiden Magneten in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden.

- **Ein Spotlicht und Zwei Hauptlichter.**
- **Vorderes Hauptlicht in 2 Leuchtstufen dimmbar.**
- **180° faltbar.**
- **Ladestand stets im Blick durch LED-Anzeige.**

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtmittel	LED-Modul

Lichtstrom	80 - 300 lm
Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP 54
Leuchtdauer	3 - 6 h
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gewicht	98 g
Gesamtbreite	35 mm
Produktart	Inspektionsleuchte