


Garant

**eco-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten DC., links,
Schaft- / Plattengröße: 25/12mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525H12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259031 49
Serie	Master Eco
Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	25 mm

Schraube für Unterlegplatte	259027 8
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 22
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Pratzeneinheit Typ 22	259036 22
Unterlegplatte Typ 49	259031 49
Schraube für Unterlegplatte Typ 8	259027 8