



## Gewebe-Klebeband, schwarz, Typ: 48X50



### Bestelldaten

Bestellnummer	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Artikelklasse	08M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Das **tesa® 74662 duct tape** hat eine ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen. Es ist wasserfest, anschiessam und flexibel. Ideal zum Abdichten von Rohren und Leitungen sowie für Anwendungen auf Putz und Mauerwerk. Es ist leicht von Hand einreißbar in Längs- und Querrichtung.

#### Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Neue Abmessung: Gewebebänder tesa 74662 sind 2 mm breiter (50×50)!

### Technische Beschreibung

Trägermaterial	PE-Film
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Fixieren

Anwendung	Verpacken
Anwendung	Bündeln
Länge	50 m
Klebkraft auf Stahl	0,44 N/mm
Herstellerbezeichnung	duct tape 74662
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	wasserabweisend
Besonderheit	handeinreißbar
Klebmasse	Synthesekautschuk
Stärke	0,215 mm
Zugfestigkeit	3 N/mm
Farbe	schwarz
temperaturbeständig bis	60 °C
Dehnungsfähigkeit	19 %
Klebebandart	einseitig
Gewebefeinheit	27 Mesh
Breite	38 mm
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Liner vorhanden	nein
Produktnamensattribut	schwarz
Produktart	Klebeband