

Garant
Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	80 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
ISO-Code Halter	SCLCR/L 1616F09
Kopflänge L ₁	30 mm
Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 28
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Serie	Master Eco
Norm	DIN ISO 5610

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter