

**Garant**

**für Wendeschneidplatten SD.. SDJC 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße:  
16/11mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260290 16/11
GTIN	4067263122418
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

## Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616F11
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	269007 1
Schraube für Unterlegplatte	269013 6
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	80 mm

Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter