

Garant

**für Wendeschneidplatten SD.. SDJC 93°, links, Schaft- / Plattengröße:
16/11mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269007 1
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Serie	Master Eco
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616H11
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schraube für Unterlegplatte	269013 6
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3

Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter