



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8 (mm bzw. Zoll): 12,9



Bestelldaten

Bestellnummer	114031 12,9
GTIN	4067263454199
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.

Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 81,65 mm

Spannutenlänge L_c : 101 mm

Gesamtlänge L: 151 mm

Schaft-Ø D_s : 12,9 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,16 mm/U

Technische Beschreibung

Spitzenwinkel	118 Grad
Schaft	Zylinderschaft

Nenn-Ø D _c	12,9 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L _c	101 mm
Schaft-Ø D _s	12,9 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	81,65 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,16 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Norm	DIN 338
Gesamtlänge L	151 mm
Serie	CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	18 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		

nass maximal

geeignet