



Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-GM, für Hochvorschubfräser, CA6535, Typ: 14



Bestelldaten

Bestellnummer	222076 14
GTIN	4960664708291
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Wendepatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die **GM-Geometrie** ist 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,5 – 1,2 mm
Typ	S
Programmierradius bei $a_{p \max}$	3,5 mm
Eckenradius	2 mm
Plattenstärke E	5,56 mm
Wendeplattengröße	14

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT140520ER-GM
Sorte	CA6535
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Inconel	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		