


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2

Bestelldaten

Bestellnummer	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T308 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,3 - 2,5 mm
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7130-2
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen