


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120416 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Spanbrecher	VG

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Eckenradius	1,6 mm
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen