

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 160608 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Beschichtung	beschichtet
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Sorte	HB7130-2
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen