

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
Vorschub f: 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen