

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

KNUX 160405L HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Beschichtung	beschichtet
Spanleitstufe	2,2 mm
Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7130-2

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen