


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405R, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2

Bestelldaten

Bestellnummer	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160405R HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	VM
Spanleitstufe	2,2 mm
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7130-2
Eckenradius	1 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen