

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TNMG 160408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	VS
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Sorte	HB7130-2
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen