

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251542 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290841 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Sorte | HB7130-2 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 70 - 240 m/min |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 |
| Beschichtung | beschichtet |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Hauptanwendung | M |
| Toleranz | M |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f | 0,2 - 0,5 mm/U |
| Spanbrecher | VM |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |