


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2



Bestelldaten

Bestellnummer	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T308 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VS

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen