


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen