


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120412 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7140-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen