

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 160608 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Sorte	HB7140-2
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen