


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 170 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VG
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen