

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120412 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 170 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VG
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen