

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 160612 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 170 m/min**Technische Beschreibung**

Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Hauptanwendung	M

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen