

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150608 HB7140-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Eckenradius	0,8 mm

Schnittbedingung	stark unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen