

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 110408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	HB7140-2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min

Schnittbedingung	stark unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DN.G 110408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	VM
Toleranz	M
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen