


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150608 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	DN.G 150608
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM

Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen