

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2



Bestelldaten

Bestellnummer	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen