


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150612 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Toleranz	M
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2
Eckenradius	1,2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen