

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150612 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 170 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Spanbrecher	VG
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	HB7140-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen