


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2



Bestelldaten

Bestellnummer	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7140-2 Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: HB7130-2
 Spanbrecher: VS
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2

Spanbrecher	VS
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen