

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2

Bestelldaten

Bestellnummer	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7140-2 Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: HB7140-2
 Spanbrecher: VM
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen