


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2



Bestelldaten

Bestellnummer	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7140-2 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: HB7140-2
 Spanbrecher: VS
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2

Spanbrecher	VS
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,3 - 2 mm
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen