



## Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M3



### Bestelldaten

Bestellnummer	130250 M3
GTIN	4067263829690
Artikelklasse	12G

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**  
Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gewindetiefe	6 mm
Gewindesteigung	0,5 mm
Kernloch-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 352
Gewindegröße	M3
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewinde-Ø	3 mm
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS

Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

