

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251434 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315193 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

TNMG 160408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Sorte | HB7140-2 |
| Schneidstoff | HM |
| Beschichtung | beschichtet |
| Vorschub f | 0,1 - 0,4 mm/U |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |
| Schnitttiefe a_p | 0,3 - 2 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Spanbrecher | VS |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 70 - 230 m/min |
| Hauptanwendung | M |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |