

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Beschichtung	beschichtet
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen