

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Beschichtung	beschichtet
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Toleranz	M
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen