

**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130250 M20
GTIN	4067263036302
Artikelklasse	12G

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindeart	M
Gewindegröße	M20
Kernloch-Ø	17,5 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Gewinde-Ø	20 mm
Gesamtlänge L	95 mm
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 352
Gewindesteigung	2,5 mm
Schaft-Vierkant □	12 mm
Gewindetiefe	40 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		