

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 170 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-2

Spanbrecher	VG
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen