


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen