

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T302 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Schneidstoff	HM
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T302
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen