


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB7140-2 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7410-2
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Sorte	HB7140-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen