

**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, MF: 18X1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130500 18X1,5
GTIN	4067263036401
Artikelklasse	12G

**Technische Beschreibung**

Norm	DIN 2181
Schneidstoff	HSS
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindeart	MF
Gewinde-Ø	18 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kernloch-Ø	16,5 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Gewindegröße	M18×1,5
Gewindetiefe	36 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3xD bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3xD bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		