



Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	130660 G1/2
GTIN	4067263036456
Artikelklasse	12G

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	19 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant □	12 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Gewinde-Ø	20,96 mm
Gewindegröße	G1/2
Schaft-Ø D _s	16 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Gewindetiefe	41,92 mm
Gänge pro Zoll	14
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Anschnittform	C

Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		