

Garant**Micro-Windeisen mit Libelle, Typ: M1-M3****Bestelldaten**

Bestellnummer	148450 M1-M3
GTIN	4067263037149
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisions-Windeisen für exakte axiale Führung auch bei kleinsten Gewindeabmessungen.

- **Präzisionserodierte Stahlspannbacken gehärtet.**
- **Leichte Bauweise aus 3D-Druck Kunststoff.**
- **Vorzentrierung des Gewindebohrers mittels integriertem Haltemagnet.**
- **Einfaches Spannen von Gewindebohrern durch Bjonettverschluss.**

Verwendung:

Für exakte lotrechte Führung speziell bei kleinen Gewindebohrern M1– M3. Verwendbar auch zur direkten Aufnahme in Schneideisenhalter Nr. 149310 25×9.

Hinweis:

Abnehmbare Rundlibelle mit Magnetfixierung.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	25 mm
Spannweite Vierkant bis	1,6 - 2,7 mm
Produktart	Windeisen